

# Ambu® BlueSensor P

Elettrodo ECG - Monouso



## Caratteristiche principali

- Gel liquido ad alta conduttività
- Ottima adesione
- Comodo supporto in foam
- Connettore decentrato
- Sensore in Ag/AgCl di elevata qualità

## Ambu® BlueSensor P

L'elettrodo Ambu® BlueSensor P è un elettrodo di dimensioni ridotte caratterizzato da un gel liquido e da un'ottima adesione che assicurano una qualità di segnale ECG superiore durante il breve o medio monitoraggio. Grazie al suo supporto in soffice foam l'elettrodo risulta delicato sulla pelle.



Gel liquido



Supporto in foam

**BlueSensor**

**Ambu**  
Ideas that work for life

## Specifiche

Dimensioni	
Dimensione elettrodo (max. L x L o diametro in mm)	40,8 x 34
Area di contatto con la pelle (max. L x L o diametro in mm)	34
Area adesiva (in mm <sup>2</sup> )	754
Spessore escluso connettore/cavo (in mm)	1,6
Sensore	
Materiale del sensore	Argento/cloruro di argento
Gel	Gel liquido
Area del sensore (in mm <sup>2</sup> )	10
Area di misurazione coperta dal gel (in mm <sup>2</sup> )	154
Caratteristiche Elettriche (ANSI/AAMI)	
Impedenza AC - tipica	700 Ω
Voltaggio DC controilanciato - tipico	0,4 mV
Ristabilimento del sovraccarico-dopo defibrillazione - tipico	11,1 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione - tipica	0,2 mV/s
Instabilità e rumore interno	<15 μV
Tolleranza alla corrente interna (oltre 8 ore)	<5 mV

## Materiali

Elettrodo	
Bio compatibile	Sì
Sensore	Argento./cloruro argento (Ag/AgCl)
Spugna	Foam in poliuretano (PUR)
Supporto esterno	PVC
Adesivo esterno	Acrilato
Base (se presente)	-
Adesivo interno (se presente)	-
Parte superiore	Pellicola in PVC
Base del connettore	Polipropilene (PP)
Connettore (bottone)	Acciaio inossidabile
Occhiello	Plastica rivestita in argento
Parte interna del cavo	-
Isolamento del cavo	-
Connettore del cavo	-
Foglio	Pellicola in poliestere/polietilene (PE/PET)

## Configurazioni disponibili\*

Quantità/busta	50
Quantità per scatola interna/esterna	
P-00-S	1000/2000
P-00-A	1000/2000

- Codice
  - Lunghezza del cavo
  - Connettore
- P-00-S

Ambiente	
Elettrodo senza PVC	No
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Cavo senza PVC	-
Cavo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Imballaggio senza PVC	Sì
Raggi X e MRI	
Radiotrasparente	No
Compatibilità RM condizionata	No
Durata	
In busta aperta	1 mese
In busta chiusa*	15 mesi

\*dalla data di produzione

## Connettori



S = bottone



A = innesto a banana 4 mm



F = innesto a banana 3 mm

Confezionamento	
Busta, parte interna	Polietilene (PE)
Busta, parte centrale	Alluminio (AL)
Busta, parte esterna	Poliestere (PET)
Scatole	Cartone
Confezione standard	
Quantità/foglio	1
Quantità/busta	50
Quantità/scatola	1000/2000
Ordine minimo	2000
Opzioni	
Connettori	S, A, F
Cavo premontato	-
Connettori del cavo	-
Precauzione	
Dispositivo monouso	

\*Alcuni modelli non sono disponibili in tutti i Paesi.

### Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20  
Centro Direzionale Colleoni  
Palazzo Andromeda 3  
20864 Agrate Brianza MB - IT  
T +39 039 657811  
F +39 039 6898177  
www.ambu.it

### Ambu A/S

Baltorpbakken 13  
DK - 2750 Ballerup  
Denmark  
T +45 72 25 20 00  
F +45 72 25 20 50  
www.ambu.com