

Ambu® BlueSensor VL

Elettrodo ECG - Monouso



Caratteristiche principali

- Gel liquido ad alta conduttività
- Combinazione di adesivi immediati e a lungo termine
- Materiale microporoso traspirante
- Connettore decentrato
- Sensore in Ag/AgCl di elevata qualità
- Disponibile con cavo integrato

Ambu® BlueSensor VL

L'elettrodo Ambu® BlueSensor VL, di grandi dimensioni, e' caratterizzato da un gel umido ad alta conduttività, da un connettore decentrato, da un'adesione immediata e a lungo termine che assicura un eccellente contatto e fornisce un segnale stabile per tutta la durata del monitoraggio.

Il materiale microporoso a basso profilo permette la traspirazione della pelle e l'elettrodo risulta confortevole anche per lunghi periodi. L'elettrodo VL e' disponibile anche con cavo premontato.



Gel liquido



Supporto microporoso

BlueSensor

Ambu 
Ideas that work for life


Specifiche

Dimensioni	
Dimensione elettrodo (max. L x L o diametro in mm)	72 x 68
Area di contatto con la pelle (max. L x L o diametro in mm)	68
Area adesiva (in mm²)	3377
Spessore escluso connettore/ cavo (in mm)	1
Sensore	
Materiale del sensore	Argento/cloruro di argento (Ag/AgCl)
Gel	Gel liquido
Area del sensore (in mm²)	15.8/17.0
Area di misurazione coperta dal gel (in mm²)	254
Caratteristiche Elettriche (ANSI/AAMI)	
Impedenza AC – tipica	650 Ω
Voltaggio DC controbilanciato – tipico	0,6 mV
Ristabilimento del sovraccarico-dopo defibrillazione – tipico	10,4 mV

Caratteristiche Elettriche (ANSI/AAMI)	
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione – tipica	0,2 mV/s
Instabilità e rumore interno	<15 µV
Tolleranza alla corrente interna (oltre 8 ore)	<10 mV
Ambiente	
Elettrodo senza PVC	No
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Cavo senza PVC	No
Cavo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Imballaggio senza PVC	Sì
Raggi X e MRI	
Radiotrasparente	No
Compatibilità RM condizionata	No
Durata	
In busta aperta	1 mese
In busta chiusa	24 mesi*

*dalla data di produzione

Connettori



S = bottone



A = innesto a banana 4 mm

Materiali

Elettrodo	
Bio compatibile	Sì
Sensore	Argento./cloruro argento (Ag/AgCl)
Spugna	Foam in poliuretano (PUR)
Supporto esterno	Nastro microporoso (rayon non tessuto)
Adesivo esterno	Acrilato
Base (se presente)	Pellicola in PVC
Adesivo interno (se presente)	Acrilato
Parte superiore	Pellicola in PVC
Base del connettore	Polipropilene (PP)
Connettore (bottone)	Ottone placcato nickel
Parte interna del cavo	Rame
Isolamento del cavo	PVC
Connettore del cavo	Ottone/polipropilene (PP)
Foglio	Pellicola in poliestere/ polietilene (PET/PE)

Confezionamento	
Busta, parte interna	Polietilene (PE)
Busta, parte centrale	Alluminio (AL)
Busta, parte esterna	Poliestere (PET)
Scatole	Cartone
Confezione standard	
Quantità/foglio	1
Quantità/busta	10, 25
Quantità/scatola	500/1000
Ordine minimo	1000

Opzioni	
Connettori	S, A
Cavo premontato	Yes
Connettori del cavo	A, K
Precauzione	
Dispositivo monouso	

Connettori del cavo



A = 4 mm



K = 1,5 mm

Configurazioni disponibili*

Quantità/busta	25
	Quantità per scatola interna/esterna
VL-00-S	500/1000
VL-00-A	500/1000
VL-10-A	500/1000

- Codice
- Lunghezza del cavo
- Connettore

*Alcuni modelli non sono disponibili in tutti i Paesi.

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com